


indicateur de position SASF-S2-B-F-A56

N° de pièce: 4077125

FESTO

pour montage sur l'arbre d'entraînement des actionneurs standard
selon VDI/VDE3845 (configuration de perçage 130 mm).



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de réglage angle d'oscillation	0 ... 90 deg
Dimensions (l x L x h)	Ø 115 x 62
Résistance aux vibrations	Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Poids du produit	140 g
Mode de fixation	Selon VDI/VDE 3845
Couleur boîtier	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément d'espacement	PA
Matériau corps	PA PP Acier fortement allié inoxydable
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable