

coupleur rapide KD5-1/2-I


N° de pièce: 4088

Produit de fin de série

auto-obturant

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	13 mm
Pression de service plage de température complète	0 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.872 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	32,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	413 g
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/2