

Tuyau Flexopneu PX-6

N° de pièce: 4094

FESTO

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	9 mm
Rayon de courbure important pour le débit	30 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Pression de service en fonction de la température	0 ... 12 bar
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,14 kg/m
Couleur	argent
Dureté Shore	75 +/- 5
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Information matière tuyau	NBR