


# indicateur de pression OH-22-RT

N° de pièce: 4131

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Pression de service	1,4 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 45 °C
Température ambiante	-10 ... 45 °C
Poids du produit	25 g
Mode de fixation	Montage sur panneau de commande avec diamètre 22,5
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS