

robinet à boisseau sphérique


VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

N° de pièce: 4405653

FESTO

Laiton, 2/2 voies, diamètre nominal 2", bride de tête F0305, PN25, filetage EN 10226-1.

Festo ne fabrique pas ce produit.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Robinet à boisseau sphérique 2 voies
Mode d'actionnement	mécanique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Rp2
Affichage de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Plan de pose de flasque	F03 F05
Diamètre intérieur	50 mm
Largeur nominale DN	50
Fonction de distributeur	2/2
Sens d'écoulement	réversible
Pression nominale des distributeurs de process	25
Couple de démarrage à pression différentielle, pression nominale, distributeur de process PN	14,5 Nm
Selon la norme	EN 10226-1 ISO 5211
Moyen	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] Gaz inertes Eau (pas de vapeur d'eau) Fluides neutres
Température du fluide	-15 ... 90 °C
Débit Kv	243 m3/h
Note sur la matière	Conforme RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau corps	Laiton nickelé
Référence matériau : boîtier	CW617N
Matériau joints	FPM HNBR PTFE
Matériau bille	Laiton chromé
Référence matériau : bille	CW617N
Matériau arbre	Laiton
Référence matériau : arbre	CW617N
Poids du produit	1.770 g
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements sous pression
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion