

distributeur pneumatique

A-5-1/4



N° de pièce: 4436

Produit de fin de série

FESTO

à commande mécanique et possibilité de montage d'une commande manuelle

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Débit nominal normal	700 l/min
Pression de service	0 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Diamètre nominal	7 mm
Pression de commande	2 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification nécessaire
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	770 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Matériau corps	Aluminium