

électro distributeur



MFH-5-PK-3

N° de pièce: 4448

FESTO

avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle.

Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Débit nominal normal	105 l/min
Pression de service	3 ... 8 bar
Conception	Siège plat
Diamètre nominal	2,5 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Temps de commutation Arrêt	22 ms
Temps de commutation Marche	10 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Poids du produit	270 g
Mode de fixation	sur embase sur cadre de montage à trou débouchant au choix :
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium anodisé
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium anodisé