



distributeur à levier basculant

H-5/3-1/4

N° de pièce: 4577

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/3, fermé
Mode d'actionnement	manuel
Débit nominal normal	680 l/min
Pression de service MPa	0,2 ... 1 MPa
Pression de service	2 ... 10 bar
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	7 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Type de commande	piloté
Sens d'écoulement	irréversible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.060 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4