


kit axial EAMM-A-T46-80P

N° de pièce: 4624170

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur nominale	63,1 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	3,2 kgmm ²
Couple transmissible	10 Nm
Poids du produit	840 g
Code d'interface, actionneur	T46
Code d'interface, moteur	80P
Note sur la matière	Conforme RoHS