

# capteur SKDA-12-AB

N° de pièce: 4624763

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de mesure de la force	0 ... 12 kN
Zone de calibrage	-1 ... 13 kN
Charge limite	30 kN
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Sortie analogique	4 - 20 mA
Précision sortie analogique pleine échelle	0,2 %FS
Matériau corps	Alliage d'aluminium Acier fortement allié inoxydable
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Poids du produit	0,7 kg
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Degré de protection	IP67
Connexion électrique	Connecteur femelle M12x1 à 4 pôles Codage A
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Symbole KC	KC-EMV