


## embase

### VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

N° de pièce: 4727328

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Alimentation en air de pilotage	interne
Pression de service MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pression de service	2 ... 8 bar
Débit Kv de mise sous pression	2,2 m <sup>3</sup> /h
Débit Kv d'échappement	8,6 m <sup>3</sup> /h
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	250 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	1/4 NPT
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/4 Schéma des connexions NAMUR
Raccord pneumatique 3	1/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Revêtement aluminium
Matériau joints	NBR