



# électrodistributeur MLC-8-3/8-B

N° de pièce: 4801

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	8/2, monostable
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal	1.800 l/min
Pression de service	2 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort pneumatique
Diamètre nominal	9 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	vertical
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Alimentation en air de pilotage	interne
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification nécessaire
Température du fluide	-5 ... 40 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 4	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/8
Information matière joints	NBR