


accouplement EAMD-21-15-12-8X10

N° de pièce: 4820335

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	12 mm
Diamètre de support 2	8 mm
Taille	21
Longueur nominale	15 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,45 kgmm ²
Couple transmissible	2 Nm
Poids du produit	13,5 g
Note sur la matière	Conforme RoHS