



Filtre CEM CAMF-C5-FC

N° de pièce: 4825847
Produit de fin de série

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Tension de service nominale CA	24 V
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP30
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	8
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, modèle	en angle
Connexion électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Connexion électrique 2, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	15
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	8
Connexion électrique 2, type de fixation	2x vis 4-40 UNC-2A
Protocole	HIPERFACE
Couleur boîtier	argent
Matériau corps	Matière plastique métallisée