

accouplement EAMD-56-46-14-23X27

N° de pièce: 5062229

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	14 mm
Diamètre de support 2	23 mm
Taille	56
Longueur nominale	46,5 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	151 kgmm ²
Couple transmissible	38 Nm
Poids du produit	424 g
Note sur la matière	Conforme RoHS