


accouplement EAMD-75-51-40-32X32-U

N° de pièce: 5078084

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|-----------------------|
| Diamètre de support 1 | 40 mm |
| Diamètre de support 2 | 32 mm |
| Taille | 75 |
| Longueur nominale | 51 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Vitesse de rotation max. | 4.500 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -25 ... 60 °C |
| Moment d'inertie | 425 kgmm ² |
| Couple transmissible | 200 Nm |
| Poids du produit | 741 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |