


bloc de raccordement MHP2-PR6-5

N° de pièce: 525124

FESTO

pour distributeurs à raccord de travail intégré MHP2-...-HC/TC



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	6
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	426 g
Mode de fixation embase	à trou débouchant à rail symétrique
Mode de fixation distributeur	taraudé
Raccord pneumatique 1	M7
Raccord pneumatique 3	M7
Raccord pneumatique 5	M7
Matériau embase	Alliage d'aluminium