

Bloc de raccordement MHP4-PR4-3

N° de pièce: 525230

FESTO

pour distributeur à raccord de travail intégré MHP4-...-HC/TC.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Poids du produit	750 g
Mode de fixation embase	à trou débouchant à rail symétrique
Mode de fixation distributeur	taraudé
Raccord pneumatique 1/33	G3/8
Raccord pneumatique 3/11	G3/8
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière embase	Alliage d'aluminium