

Tuyau plastique PUN-V0-12x2-GE

N° de pièce: 525461

FESTO

ignifuge



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 62 mm |
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Rayon de courbure min. | 21 mm |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé filtré Vide |
| Classe de résistance aux flammes selon UL94 | V0-V2 |
| Température ambiante | -35 ... 60 °C |
| Agrément | TÜV |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,08 kg/m |
| Couleur | jaune |
| Note sur la couleur | Variation de la couleur originelle en raison de la protection ignifuge |
| Dureté Shore | D 54 +/-3 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Information matière tuyau | TPE-U(PU) |