

# tuyau plastique PAN-V0-10X1,25-WS

N° de pièce: 525480

FESTO

ignifuge



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	12 mm
Diamètre extérieur pour raccord enfichable	10 mm
Rayon de courbure important pour le débit	56 mm
Diamètre intérieur	7,5 mm
Rayon de courbure min.	34 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,3 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 3 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 43,5 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Remarque concernant la pression de service	Huile minérale : max. 0,3 MPa à max. 90 °C Eau : max. 0,3 MPa à max. 90 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Huile minérale Eau (liquide, sans glace)
Test de résistance au feu du matériau	UL94 V-0 (gaine)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 90 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,088 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 10 mm
Couleur	blanc
Dureté Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	Polyamide 12 PVC-P