

# fiche SEA-GS-HAR-4POL

N° de pièce: 525928

Produit de fin de série

FESTO

[pour terminaux de distributeurs.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Mode de fixation	avec filetage
Position de montage	indifférent
Poids du produit	11,5 g
Connexion électrique	à 4 pôles M12x1 Connecteur droit / connecteur isolé de déplacement
Plage de tension de service CC	≤ 32 V
Plage de tension de service CA	≤ 32 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Presse-étoupe	Pg9
Diamètre de câble admissible	4 ... 5,1 mm
Isolation des fils individuels admissible	0,1 mm
Diamètre des fils admissible	1,2 ... 1,6 mm
Section de raccordement	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau corps	Zinc moulé sous pression nickelé
Isolation des fils admissible	PVC