


# ventouse ESS-100-GT-G1/4-I

N° de pièce: 525987

FESTO

facilement échangeable,



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	9 mm
Rayon de pièce R min.	135 mm
Diamètre nominal	5,5 mm
Diamètre de ventouse	100 mm
Volume de ventouse	53,9 cm <sup>3</sup>
Position de montage	indifférent
Conception	ronde, en forme de cloche
Forme de la ventouse	Rond profond
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Pression de service nominale	-0,7 bar
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Force à 70 % de vide	297 N
Force de maintien à la pression de service	375 N
Couple de serrage max. filetage de fixation	11 Nm
Force latérale à pression de service nominale	183 N
Poids du produit	89,5 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	G1/4
Couleur	rouge brun
Dureté Shore	72 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	Vulkollan®