


# ventouse ESS-80-BT-G1/4-I

N° de pièce: 525998

FESTO

facilement échangeable,



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	10,5 mm
Rayon de pièce R min.	100 mm
Diamètre nominal	2,5 mm
Diamètre de ventouse	80 mm
Volume de ventouse	59,1 cm <sup>3</sup>
Position de montage	indifférent
Forme de la ventouse	Cylindrique, soufflet x1,5
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Pression de service nominale	-0,7 bar
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Force de maintien à la pression de service	237 N
Force latérale à pression de service nominale	102 N
Poids du produit	87,5 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	G1/4
Couleur	rouge brun
Dureté Shore	72 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	Vulkollan®