

ventouse ESV-100-GT

N° de pièce: 526005

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	9 mm
Rayon de pièce R min.	135 mm
Diamètre de ventouse	100 mm
Volume de ventouse	53,9 cm ³
Position de montage	indifférent
Conception	ronde, en forme de cloche
Forme de la ventouse	Rond profond
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Pression de service nominale	-0,7 bar
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Force à 70 % de vide	375 N
Force de maintien à la pression de service	100 N
Force latérale à pression de service nominale	183 N
Poids du produit	58,9 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Couleur	rouge brun
Dureté Shore	72 +/- 5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	Vulkollan®