

# ventouse ESV-40-BT

N° de pièce: 526006

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	9 mm
Rayon de pièce R min.	35 mm
Diamètre de ventouse	40 mm
Volume de ventouse	9,8 cm <sup>3</sup>
Position de montage	indifférent
Conception	Soufflet
Forme de la ventouse	Cylindrique, soufflet x1,5
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Pression de service nominale	-0,7 bar
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Force à 70 % de vide	59 N
Force de maintien à la pression de service	59 N
Force latérale à pression de service nominale	22 N
Poids du produit	10,5 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Couleur	rouge brun
Dureté Shore	72 +/- 5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	Vulkollan®