

ventouse ESV-50-BT

N° de pièce: 526007

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	10 mm
Rayon de pièce R min.	40 mm
Diamètre de ventouse	50 mm
Volume de ventouse	17,6 cm ³
Position de montage	indifférent
Conception	Soufflet
Forme de la ventouse	Cylindrique, soufflet x1,5
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Pression de service nominale	-0,7 bar
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Force à 70 % de vide	100 N
Force de maintien à la pression de service	100 N
Force latérale à pression de service nominale	39 N
Poids du produit	16,2 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Couleur	rouge brun
Dureté Shore	72 +/- 5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	Vulkollan®