



Kit de manomètre DPA-100-16-MA-SET

N° de pièce: 526099

FESTO

pour surpresseur



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale manomètre	40
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	fileté
Pression de service	16 bar
Classe de précision de mesure	2,5
Degré de protection	IP43
Température ambiante	5 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4
Poids du produit	305 g