

Filtre-manodétendeur LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H



N° de pièce: 526282

Produit de fin de série

FESTO

avec plaque taraudée et manomètre, purgeur de condensats semi-automatique.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Position de montage	vertical
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	semi-automatique
Quantité max. de condensat	3 cm ³
Pression de service	1 ... 10 bar
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Débit nominal normal	410 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	124 g
Mode de fixation	avec équerre-support au choix : Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matière cuve	PC