


Filtre-manodétendeur LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO

N° de pièce: 526283
Produit de fin de série

FESTO

avec plaque taraudée, sans manomètre, purgeur de condensats manuel.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Position de montage	vertical
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Quantité max. de condensat	3 cm ³
Pression de service	1 ... 10 bar
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Débit nominal normal	410 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	114 g
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matière cuve	PC