

Filtre

LF-N1/8-D-5M-MICRO

N° de pièce: 526301



Produit de fin de série

avec plaque taraudée, purgeur de condensats manuel.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	3 cm ³
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit nominal normal	290 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Classe de pureté de l'air en sortie	Gaz inertes Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	64 g
Mode de fixation	avec accessoires Pose de conduites au choix :
Raccord pneumatique 1	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière filtre	PE
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	PC