


manomètre MA-27-160-M5-PSI

N° de pièce: 527405

FESTO

avec unité d'affichage en psi.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage	0 ... 160 psi
Taille nominale manomètre	27
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service	0 ... 160 Psi
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	4
Degré de protection	IP43
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	M5
Matériaux en contact avec le média	Laiton
Matériau tourillon vissé	Laiton
Matériau corps	PA
Matériau hublot de contrôle	PS
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	11 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène