


# fiche SD-SUB-D-ST25

N° de pièce: 527522

FESTO

25 pôles, pour raccord sur le répartiteur multipôle MPV-E-E/A-M-12 ou CPX-AB-M12-M8-KL.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Poids du produit	51 g
Connexion électrique	à 25 pôles Connecteur mâle Sub-D
Plage de tension de service CC	$\leq 250$ V
Plage de tension de service CA	$\leq 250$ V
Courant admissible	5 A
Presse-étoupe	Pg11
Diamètre de câble admissible	7 ... 12 mm
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA
Matériau joints	NBR
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre doré