

filtre fin MS6N-LFM

N° de pièce: 527671

FESTO

Avec taraudage NPT



Exemple de
représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Série	MS
Taille	6
Conception	Filtre à fibres
Finesse du filtre	0,01 ... 1 µm
Purgeur de condensat	automatique manuel tournant semi-automatique
Pression de service	0 ... 20 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [1:7:2] Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 7 : 3]
Protection de cuve	Cage de protection en plastique intégré dans la cuve métallique
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Affichage de pression différentielle	Voyant avec capteur de pression
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Position de montage	vertical +/- 5°
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau filtre	Fibre de silicate de bore
Matériau joints	NBR
Note sur la matière	Conforme RoHS