

Unité de conditionnement FRC-N1/8-D7-5M-MICRO-H

N° de pièce: 527869



Produit de fin de série

FESTO

avec plaque taraudée, avec manomètre, purgeur de condensats semi-automatique.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Position de montage	vertical
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	semi-automatique
Pression de service	1 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Débit nominal normal	140 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	133 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec équerre-support au choix :
Raccord pneumatique 1	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matière cuve	PC