

filtre MS4-LF-1/4-ERM-Z

N° de pièce: 529400

FESTO

Filtre de 40 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	19 ml
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Pression de service	0 ... 14 bar
Débit nominal normal	1.700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	189 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints	NBR
Matériau filtre	PE
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	PC
Matériau plateau de séparation	POM