


Filtre MS4-LF-1/4-ERV-Z

N° de pièce: 529402

FESTO

Filtre 40 µm, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	19 ml
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Pression de service	2 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Température du fluide	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Poids du produit	189 g
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière joints	NBR
Information matière filtre	PE
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	PC