

Filtre MS6-LF-3/8-CRM-Z

N° de pièce: 529640

FESTO

Filtre de 5 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de droite à gauche.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Série | MS |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Purgeur de condensat | manuel tournant |
| Conception | Filtre fritté à séparateur centrifuge |
| Quantité max. de condensat | 38 cm ³ |
| Protection de cuve | Cage de protection en plastique |
| Pression de service | 0 ... 20 bar |
| Débit nominal normal | 3.000 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Température de stockage | -10 ... 60 °C |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 600 g |
| Mode de fixation | au choix : Pose de conduites avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G3/8 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS |
| Information matière joints | NBR |
| Information matière filtre | PE |
| Information matière corps | Aluminium moulé sous pression |
| Information matière cuve | PC |