

# Lubrificateur MS6-LOE-1/4-U-Z

N° de pièce: 529782

FESTO

Cuve métallique, sens de passage de droite à gauche.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	80 cm <sup>3</sup>
Protection de cuve	intégré dans la cuve métallique
Pression de service	1 ... 16 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	50 l/min
Débit nominal normal	2.500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	0 ... 60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	810 g
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	Alliage d'aluminium