


Carte d'axe SEC-ST-48-6-P01

N° de pièce: 530069

FESTO

pour moteur pas-à-pas



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fonctionnement du contrôleur	Bipolar-Chopper-Driver
Mode de fonctionnement	Par pas de un dixième, 2000 pas/tr.
Réduction de courant réglable	0 ou 70 par micro-interrupteurs
Réglage de pas	par micro-interrupteurs
Réglage du courant nominal	Micro-interrupteurs
Fréquence de pas max.	40 kHz
Courant nominal	1,25 ... 6 A
Label CE	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-10 ... 50 °C
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 ... 40 °C
Poids du produit	610 g
Plage de fonctionnement de l'entrée logique	12 ... 30 V
Connexion électrique	Borne à vis
Mode de fixation	à rail symétrique