

accouplement EAMC-B-15-22-4-5

N° de pièce: 530084

FESTO

pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	4 mm
Diamètre de support 2	5 mm
Taille	15
Longueur nominale	22 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	12.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,13 kgmm ²
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	6 g
Note sur la matière	Conforme RoHS