

# accouplement EAMC-B-19-24-6-6.35

N° de pièce: 530086

FESTO

pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	6 mm
Diamètre de support 2	6,35 mm
Taille	19
Longueur nominale	24 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,47 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	1,5 Nm
Poids du produit	12 g
Note sur la matière	Conforme RoHS