

# accouplement EAMC-30-35-6-6.35

N° de pièce: 530087

FESTO

pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas.



## Fiche technique

| Caractéristique            | Valeur                |
|----------------------------|-----------------------|
| Diamètre de support 1      | 6 mm                  |
| Diamètre de support 2      | 6,35 mm               |
| Taille                     | 30                    |
| Longueur nominale          | 35 mm                 |
| Position de montage        | indifférent           |
| Vitesse de rotation max.   | 8.000 1/min           |
| Température de stockage    | -25 ... 60 °C         |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %              |
| Température ambiante       | -25 ... 60 °C         |
| Moment d'inertie           | 6,1 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible       | 7,5 Nm                |
| Poids du produit           | 45 g                  |
| Note sur la matière        | Conforme RoHS         |