


carter d'accouplement EAMK-A-F28-44A

N° de pièce: 530468

FESTO

[pour bras mobile DGEA-...](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Code d'interface, actionneur	F28
Code d'interface, carter de couplage	44A
Note sur la matière	Conforme RoHS