



# Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:H2N2M1-WP

N° de pièce: 531091

FESTO

Comprenant filtre, détendeur, lubrificateur, plaque de fixation murale.  
Pression de sortie maximale 7 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre,  
cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge  
de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Détendeur avec manomètre Filtre standard Lubrificateur standard à pulvérisation
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1,5 ... 14 bar
Plage de réglage de pression	1 ... 7 bar
Débit nominal normal	1.300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.000 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4