


coupleur rapide KD4-1/2-I

N° de pièce: 531638

FESTO

auto-obturant



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,2 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.305 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	32,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	86 g
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS