


coupleur rapide KDS6-N-9

N° de pièce: 531655
Produit de fin de série

FESTO

auto-obturant, pour accouplement de sécurité selon ISO 4414
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre nominal | 7 mm |
| Pression de service plage de température complète | -0,5 ... 12 bar |
| Débit nominal normal | 1.121 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Agrément | BIA TÜV |
| Poids du produit | 97 g |
| Raccord pneumatique 1 | N-9 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |