


coupleur rapide KDS6-CK-9-S

N° de pièce: 531656
Produit de fin de série

FESTO

auto-obturant, pour accouplement de sécurité selon ISO 4414,
traversée de cloison

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support
& Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,4 mm
Pression de service plage de température complète	-0,5 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.274 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	BIA TÜV
Poids du produit	122 g
Raccord pneumatique 1	CK-9
Note sur la matière	Conforme RoHS