


# fiche mâle KS3-1/4-A

N° de pièce: 531666

FESTO

pour accouplement de tuyaux à obturation automatique.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4,95 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	581 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	9,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	23 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS