



# lubricateur MS4N-LOE-1/8-R

N° de pièce: 531703

FESTO

cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de gauche à droite.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubricateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	30 ml
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Pression de service	1 ... 12 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	40 l/min
Débit nominal normal	1.100 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	194 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	1/8 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	PC