

Lubrificateur MS6N-LOE-1/2-U-Z

N° de pièce: 531720

FESTO

Cuve métallique, sens de passage de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	80 cm ³
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression d'entrée 1	1 ... 16 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	50 l/min
Débit nominal normal	7.200 l/min
Fluide de service	Air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	0 ... 60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	810 g
Mode de fixation	avec accessoires au choix : Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 2	NPT1/2-14
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	Alliage d'aluminium